


elektrické saně EGSK-46- -

č. dílu: 562753

FESTO



příklad zobrazení



katalogový list

Obecný katalogový list - jednotlivé hodnoty závisí na Vaší konfiguraci.

parametr	hodnota
pracovní zdvih	200 ... 840 mm
velikost	46
průměr vřetene	15 mm
montážní poloha	libovol.
vedení	kuličková oběžná pouzdra
konstrukce	elektromechanický přímočarý pohon s kuličkovým vřetenem
referenční pohyb	referenční spínač
druh vřetena	kuličkové vřeteno
max. zrychlení	20 m/s ²
max. rychlost	0.43 ... 1.48 m/s
opakovatelná přesnost	±0,003 - ±0,01 mm
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
stupeň krytí	IP10
okolní teplota	0 ... 40 °C
dynamická nosnost pevného ložiska	6,600 N
momenty ploch 2.stupně ly	240E+03 mm ⁴
momenty ploch 2.stupně lz	1,500E+03 mm ⁴
max. posuvová síla Fx	192 ... 392 N
moment setrvačnosti JH na metr zdvihu	0.39 kgcm ²
posuvová konstanta	10 ... 20 mm/U
statická nosnost pevného ložiska	3,240 N
typ upevnění	s vnitřním závitem a lícovaným kolíkem
materiál uzavíracího krytu	hliníkový tlakový odlitek potažený
materiál profilu	potažený vysoce legovaná ocel
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál krytu pohonu	hliníkový tlakový odlitek potažený
materiál saní	ocel
materiál matice vřetena	ocel
materiál vřetena	ocel