


ovladač motoru SFC-LACI-VD-10-E-H0-IO

č. dílu: 562845

FESTO

pro parametrizaci a polohování elektrických válců s lineárními motory
DNCE-...-LAS a DFME-...-LAS



katalogový list

parametr	hodnota
režim provozu automatu	adaptivní regulátor stavu
čidlo polohy	enkodér
síťový filtr	integrov.
ochranná funkce	sledování I _{ct} sledování protékajícího proudu zjištění výpadku napětí sledování odchylky softvérové koncové spínače
zobrazení	LED
vlastnosti binárních logických výstupů	lze konfigurovat bez galvanického oddělení
max. proud binárních logických výstupů	1 A
max. napětí meziobvodu DC	48 V
jmenovitý výkon automatu	480 VA
jmenovité napětí logické části DC	24 V
jmenovité napětí silového napájení DC	48 V
jmenovitý proud silového napájení	10 A
jmenovitý proud do fáze, efektivní	10 A
sběrnice pro parametry	RS232 (38400 Baud) parametrizace a uvedení do provozu
špičkový výkon	960 VA
špičkový proud silového napájení	20 A
špičkový proud napájení logiky	3.8 A
špičkový proud na fázi, efektivní	15 A
přípustný rozsah silového napájení	+5 %/ -10 %
přípustný rozsah napětí logické části	± 10 %
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC
skladovací teplota	-20 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 90 % nekondenzující
stupeň krytí	IP54
okolní teplota	0 ... 40 °C
povolání	C-Tick
hmotnost výrobku	1,300 g
počet binárních výstupů 24 V DC	7
počet binárních logických vstupů	11
spojení procesů	spojení vst./výst. pro 32 pohybů (vět)
specifikace logických vstupů	IEC 61131
pracovní rozsah logického vstupu	24 V
sběrnice výstupu enkodéru, vlastnosti	BISS
sběrnice vstupu enkodéru, vlastnosti	RS485/RS422
vlastnosti logických vstupů	galvanicky oddělené
typ upevnění	s DIN lištou s držákem na stěnu/plochu
upozornění k materiálu	obsahuje látky LABS ve shodě s RoHS