

pneumatický ventil VSPA-B-D52-A1

č. dílu: 546715

FESTO

stavební šířka 26 mm.



katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	5/2 impulsní, s dominantním signálem
typ ovládání	pneumatický
stavební šířka	26 mm
normální jmenovitý průtok	1,100 l/min
provozní tlak	-0,9 ... 16 bar
konstrukce	pístové šoupě
jmenovitá světlost	9 mm
funkce odvětrání	lze škrtit
princip těsnění	měkký
montážní poloha	libovol.
odpovídá normě	ISO 15407-1 VDMA 24563
typ řízení	přímo
směr proudění	reversibilní
krytí	pozitivní krytí
řídící tlak	2 ... 10 bar
průtok ventilem	1,400 l/min
průtok ventilem na samostatné přípojovací desce	1,100 l/min
průtok ventilem v řadovém uspořádání	1,100 l/min
čas pro sepnutí	10 ms
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
teplota média	-10 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 90 %
řídící médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
okolní teplota	-10 ... 60 °C
max. utahovací moment upevnění ventilů	1,8 ... 2,2 Nm
hmotnost výrobku	180 g
připojení řídícího tlaku 12	připoj. deska velikosti 26 mm podle ISO 15407-1
připojení řídícího tlaku 14	připoj. deska velikosti 26 mm podle ISO 15407-1
připojení pneumatiky 1	připoj. deska velikosti 26 mm podle ISO 15407-1
připojení pneumatiky 2	připoj. deska velikosti 26 mm podle ISO 15407-1
připojení pneumatiky 3	připoj. deska velikosti 26 mm podle ISO 15407-1
připojení pneumatiky 4	připoj. deska velikosti 26 mm podle ISO 15407-1
připojení pneumatiky 5	připoj. deska velikosti 26 mm podle ISO 15407-1
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	NBR
materiál tělesa	hliníkový tlakový odlitek
materiál šroubů	ocel pozinkováno