


modul vstupů CPX-P-8DE-N

č. dílu: 565933

FESTO

blok s digitálními vstupy NAMUR, 8 kanálů



katalogový list

parametr	hodnota
rozměry B x L x H	(vč. řadové prop. desky a techniky připojení) 50 mm x 107 mm x 70 mm
rozměr rastru	50 mm
typ upevnění	na napájecí blok CPX-M-GE..
hmotnost výrobku	100 g
okolní teplota	-5 ... 50 °C
skladovací teplota	-20 ... 70 °C
relativní vlhkost vzduchu	95 % nekondenzující
stupeň krytí	v závislosti na připojovacím bloku
max. délka vedení	200 m
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	zesílený PA PC
zobrazení LED	1 souhrnná diagnostika 8 diagnóza kanálů 8 stav kanálů
diagnostika	přerušení vodiče, každý kanál porušení mezních hodnot, každý kanál zkrat, pro každý kanál chyba parametrizace
ovládací prvky	spínače DIL
parametrizace	formát dat filtrace vstupů, každý kanál funkce vstupu, každý kanál náhradní hodnota v případě diagnostiky, každý kanál čas prodloužení signálu, každý kanál čas brány, každý kanál sledování mezních hodnot, každý kanál sledování zkratu, každý kanál sledování parametrů konfigurace čítače, každý kanál horní mez čítání, každý kanál dolní mezní hodnota, každý kanál sledování přerušení vodiče / kanál
přídavné funkce	měření frekvence funkce čítače
jmenovité provozní napětí DC	24 V
přípustné výkyvy napětí	+/- 25 %
zbytkové zvlnění	0,4 Vss
příkon energie při provozním napětí	typ. 75 mA
přemostění výpadku sítě	20 ms
ochrana proti přepólování	pro provozní napětí

parametr	hodnota
počet vstupů	8
charakteristická křivka vstupů	podle EN 60947-5-6
spínací úroveň	podle EN 60947-5-6
filtrace vstupů	3 ms (0 ms, 10 ms, 20 ms - lze parametrizovat)
oddělení potenciálů mezi kanály	ne
oddělení potenciálů - vnitřní sběrnice	ano
pojistka (zkrat)	každý kanál