


příruba pro motor EAMF-A-118A-160G

č. dílu: 550992

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
okolní teplota	-10 ... 60 °C
kód rozhraní pro vstup motoru	160G
kód rozhraní spojkové skříňě	118A
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS