

hadice z plastu PUN-H-1/4-BL-150-CB

č. dílu: 567948

FESTO

přípustná pro použití v potravinářství (odolná hydrolyze).



katalogový list

| parametr | hodnota |
|----------------------------------|---|
| vnější průměr v palcích | 1/4 |
| poloměr ohybu relevantní průtoku | 0.085 ft |
| min. poloměr ohybu | 0.032 ft |
| návod k použití | TPE-U Ether basiert |
| vlastnosti hadice | Suitable for energy chains |
| provozní tlak závislý na teplotě | -14.4 ... 145 Psi |
| upozornění k provoznímu tlaku | voda: provozní tlak závislý na teplotě, viz diagram, max. 0,3 MPa při 0 - 60 °C |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:-:-] voda (kapalná, bez ledu) |
| test materiálu na propálení | UL94 HB |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B2-L |
| klasifikace RSBP podle CD-0033 | F1a |
| třída čistoty prostředí | Tento výrobek je statickým objektem, při správném použití nemohou aktivně vznikat žádné nečistoty. Před použitím v čistém prostoru výrobek vyčistěte a dbejte na korektní instalaci. |
| bezpečnost vzhledem k potravinám | viz rozšířené informace o materiálu |
| okolní teplota | -31 ... 145 °F |
| hmotnost výrobku dle délky | 0.23 oz/ft |
| připojení pneumatiky | pro nástrčné připojení s vnějším průměrem 1/4" |
| barva | modrý |
| tvrdost Shore | D 52 +/-3 |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| materiál hadice | TPE-U(PU) |