



# čidlo vzduchové mezery SOPA-M1-R1-HQ6-2P-M12

č. dílu: 552146

FESTO

pro bezdotykové sledování vzdálenosti.



## katalogový list

parametr	hodnota
povolení	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC podle EU-RoHS-RL
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro EMV podle předpisů UK RoHS
značka KC	KC-EMV
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
snímaná veličina	vzdálenost
princip měření	pneumatický
rozsah snímání	20 ... 200 μm
napájecí tlak	0.8 ... 1.6 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
okolní teplota	0 ... 50 °C
opakovatelná přesnost, ± μm	2.5 μm
spínaný výstup	2xPNP
funkce spínání	komparátor okna spínací bod s nastavitelnou hystezí
funkce spínaného prvku	lze přepínat mezi rozpínací/spínací
max. výstupní proud	100 mA
odolnost zkratu	ano
rozsah provozního napětí DC	15 ... 30 V
max. příkon	250 mA
ochrana proti přepólování	pro všechna elektrická připojení
elektrické připojení 1, druh připojení	konektor
elektrické připojení 1, technika připojení	M12x1, kódování A podle EN 61076-2-101
elektrické připojení 1, počet pinů/žil	5
elektrické připojení 1, druh upevnění	upevnění závitem
typ upevnění	průchozí dírou s DIN lištou dle volby:
připojení pneumatiky	QS-6
hmotnost výrobku	60 g
materiál tělesa	eloxovaný hliník zesílený PA
druh zobrazení	vícebarevný svítící LCD
možnosti nastavení	Teach-In prostřednictvím displeje a tlačítek
manipulační pojistka	elektronická aretace
stupeň krytí	IP65
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-C1-L