


# redukční ventil LR-1/8-F

č. dílu: 552420

FESTO

bez manometru, pro vestavbu do panelu, pracovní tlak do 12 bar.



## katalogový list

parametr	hodnota
pojistka ovládání	otočná hlavice s aretací
montážní poloha	libovol.
konstrukce	membránový redukční ventil s průchozím napájením tlakem
funkce regulátoru	konstantní výstupní tlak s kompenzací řídicího tlaku se sekundárním odvětráním
ukazatel tlaku	G1/8, připraveno
rozsah řízeného tlaku	0.5 ... 12 bar
vstupní tlak 1	1 ... 20 bar
max. tlaková hystereze	0.2 bar
normální jmenovitý průtok	420 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
skladovací teplota	-10 ... 80 °C
teplota média	-10 ... 80 °C
okolní teplota	-10 ... 80 °C
hmotnost výrobku	120 g
typ upevnění	montáž do panelu příslušenstvím
připojení pneumatiky 1	G1/8
připojení pneumatiky 2	G1/8
materiál těsnění	NBR
materiál tělesa	měděná slitina