

odlučovač vody MS12-LWS


č. dílu: 569827

FESTO

Odpouštění kondenzátu pomocí ventilu pro automatické odpouštění kondenzátu.



příklad zobrazení



katalogový list

Obecný katalogový list - jednotlivé hodnoty závisí na Vaší konfiguraci.

parametr	hodnota
velikost	12
řada	MS
montážní poloha	svisle +/- 5°
odpouštění kondenzátu	plně automatický plně automatick., elektricky ovlád.
konstrukce	odstředivý odlučovač
max. množství kondenzátu	400 ml
ochrana nádobky	integrováno jako kovová nádobka
stupeň odloučení kondenzátu	99 %
provozní tlak	1 ... 16 bar
max. jmenovitý průtok	40,000 l/min
normální jmenovitý průtok	25,000 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [-:~:] stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::~]
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
skladovací teplota	1 ... 60 °C
třída čistoty vzduchu na výstupu	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [-:7:4]
teplota média	1 ... 60 °C
okolní teplota	1 ... 60 °C
typ upevnění	instalace vedení s upevňovacím úhelníkem příslušenstvím dle volby:
materiál krytky	zesílený PA
materiál pérové podložky	POM
materiál připojovací desky	hliníkový tlakový odlitek
materiál upevňovacího kroužku	hliníkový tlakový odlitek
materiál tělesa	hliníkový tlakový odlitek
materiál spojky modulů	hliníkový tlakový odlitek
materiál nádobky	hliník legovaný pro tvářeni
materiál těsnění nádobky	NBR
materiál průhledového okénka	PA
materiál oddělovacího talíře	POM