


# zesilovač tlaku DPA-63-10-CRVZS20

č. dílu: 552934

FESTO

je kombinací zesilovače tlaku a zásobníku na stlačený vzduch z ušlechtilé oceli.



## katalogový list

parametr	hodnota
průměr pístu	63 mm
objem	20 l
montážní poloha	odpouštění kondenzátu směrem dolů
konstrukce	zesilovač tlaku se dvěma písty se zásobníkem stlačeného vzduchu s manometrem se zpětným ventilem
ukazatel tlaku	s manometrem
výstupní tlak 2	0.4 ... 1 MPa 4 ... 10 bar 58 ... 145 psi
provozní tlak v Mpa	0.2 ... 0.8 MPa
provozní tlak	2 ... 8 bar 29 ... 116 psi
rozsah tlaku v Mpa	0.4 ... 1 MPa
rozsah řízeného tlaku	4 ... 10 bar
rozsah tlaku v psi	58 ... 145 psi
vstupní tlak 1	2 ... 8 bar
vstupní tlak 1 Mpa	0.2 ... 0.8 MPa
vstupní tlak 1 psi	29 ... 116 psi
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro zařízení s tlakem
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	předpis UK pro tlaková zařízení
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem není možný
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
skladovací teplota	5 ... 60 °C
okolní teplota	5 ... 60 °C
max. utahovací moment pro odpouštěč kondenzátu	27 Nm
hmotnost výrobku	21,500 g
typ upevnění	s kamenem do drážky
připojení pneumatiky 1	QS-12
připojení pneumatiky 2	KD4
připojení pneumatiky 3	tlumič hluku
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál zásobníku na stlačený vzduch	vysoce legovaná nerezová ocel