



elektrický letmý pohon EGSA-60-200

č. dílu: 558201

FESTO

pro vysoce dynamické polohování.



katalogový list

parametr	hodnota
pracovní zdvih	200 mm
velikost	60
rezerva zdvihu	13 mm
zpětná vůle	$\leq 20 \mu\text{m}$
průměr vřetene	12.7 mm
stoupání vřetene	25.4 mm/U
montážní poloha	libovol.
vedení	kuličková oběžná pouzdra
konstrukce	elektromechanický letmý pohon
druh motoru	krokový motor servomotor
referenční pohyb	referenční spínač
druh vřetena	vřeteno s uložením matice v kuličkových oběž. pouzdrech
max. zrychlení	15 m/s ²
max. rychlost	1.5 m/s
opakovatelná přesnost	+/-0,01 mm
třída odolnosti korozi KBK	0
hladina akustického tlaku	< 62 dB(A)
stupeň krytí	IP20
okolní teplota	10 ... 40 °C
průhyb v závislosti na zatížení a vyložení	diagram
max. moment pohonu	8.3 Nm
max. síla Fx na vyložení	1,960 N
max. síla Fy na vyložení	200 N
max. síla Fz na vyložení	200 N
max. moment Mx na vyložení	25 Nm
max. moment My na vyložení	70 Nm
max. moment Mz na vyložení	70 Nm
max. radiální síla na hnací hřídeli	110 N
max. posuvová síla Fx	200 N
moment pohonu naprázdno	0.1 Nm
směrná hodnota užitečné zátěže, vodorovné	10 kg
směrná hodnota užitečné zátěže, svislé	6 kg
moment setrvačnosti JL na kg užitečné zátěže	0.00164 kgcm ²
moment setrvačnosti JO	0.00298 kgcm ²
posuvová konstanta	25.4 mm/U
pohybující se hmotnost	1,800 g
hmotnost výrobku	4,200 g
typ upevnění	vnitřní závit a středící dutinka
informace o materiálu víka	hliník legovaný pro tvárění eloxovaný
informace o materiálu profilu	hliník legovaný pro tvárění eloxovaný
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS

parametr	hodnota
informace o materiálu víka pohonu	hliník legovaný pro tváření eloxovaný
informace o materiálu vodicí kolejnice	ocel pro válcovaná ložiska
informace o materiálu pouzdra	hliník legovaný pro tváření eloxovaný
informace o materiálu jezdce	hliník legovaný pro tváření eloxovaný
informace o materiálu saní	hliník legovaný pro tváření eloxovaný
informace o materiálu vřetena	ocel