



spojovací vedení NEBV-S1G44-K-2.5-N-LE44-S6

č. dílu: 575113

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
podle normy	DIN 47100
označení kabelů	bez nosiče štítků
četnost připojení	50
hmotnost výrobku	455 g
elektrické připojení 1, funkce	strana k zařízení
elektrické připojení 1, tvar	úhlový
elektrické připojení 1, druh připojení	zásuvka
elektrické připojení 1, výstup kabelu	přímo
elektrické připojení 1, technika připojení	Sub-D
elektrické připojení 1, počet pinů/žil	44
elektrické připojení 1, obsazené piny/žily	44
elektrické připojení 1, druh upevnění	2x šroub 4-40 UNC
elektrické připojení 2, funkce	na straně řízení
elektrické připojení 2, druh připojení	kabel
elektrické připojení 2, technika připojení	volné konce
elektrické připojení 2, počet pinů/žil	44
elektrické připojení 2, obsazené piny/žily	44
rozsah provozního napětí DC	0 ... 30 V
zatížitelnost proudem při 40°C	0.86 A
napěťová pevnost	2.4 kV
ochrana proti přepólování	ano
délka kabelu	2.5 m
vlastnost vedení	standard
podmínky pro zkoušky vedení	podmínky zkoušek na vyžádání
poloměr ohybu, pevný přívod kabelu	≥ 42 mm
poloměr ohybu, pohyblivý přívod kabelu	≥ 126 mm
průměr kabelu	10.2 mm
tolerance průměru kabelu	± 0,3 mm
struktura kabelu	44x0,14
jmenovitý průřez vodiče	0.14 mm ²
konce vodičů	prosté odstřižení
stupeň krytí	IP40
upozornění ke stupni krytí	v montovaném stavu
okolní teplota	-35 ... 80 °C
okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu	-5 ... 80 °C
skladovací teplota	-25 ... 75 °C
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle EU-RoHS-RL
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK RoHS
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
stupeň znečištění	2
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
materiál pláště kabelu	PVC
barevný plášť kabelu	šedá
materiál tělesa	zesílený PC
barva tělesa	černý
materiál šroubů	mosaz, poniklovaná
materiál nástrčných kontaktů	bronz pozlaceno
materiál izolačního pouzdra	PVC