


přívodní kabel VMPAL-KMSK-S-SD25-IP67-5

č. dílu: 560414

FESTO



katalogový list

| parametr | hodnota |
|--|-------------------------------------|
| hmotnost výrobku | 1,125 g |
| elektrické připojení | kabel s konektorem |
| délka kabelu | 5 m |
| vlastnost vedení | Suitable for energy chains |
| min. poloměr ohybu kabelu | 63 mm |
| průměr kabelu | 12.5 mm |
| struktura kabelu | 25x0,34 |
| stupeň krytí | IP67 dle IEC 60529 |
| okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu | -5 ... 80 °C |
| značka CE (viz prohlášení o shodě) | podle EU-RoHS-RL |
| značka UKCA (viz prohlášení o shodě) | podle předpisů UK RoHS |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| třída odolnosti korozi KBK | 2 - mírné nároky na odolnost korozi |
| materiál pláště kabelu | TPE-U(PU) |