


redukční ventil MS9-LR-NG-D5-DI-AG-PSI-AS

č. dílu: 564140

FESTO

Maximální výstupní tlak 4 bary, s manometrem, uzamykatelná ovládací hlavice, směr průtoku zleva doprava.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	9
řada	MS
pojistka ovládání	otočná hlavice s aretací s příslušenstvím, zamykatelný
montážní poloha	libovol.
konstrukce	přímo řízený membránový redukční ventil
funkce regulátoru	konstantní výstupní tlak s kompenzací řídicího tlaku se sekundárním odvětráním s možností zpětného průtoku
ukazatel tlaku	s manometrem
provozní tlak	1 ... 20 bar
rozsah řízeného tlaku	0.5 ... 4 bar
max. tlaková hystereze	0.4 bar
Ex - teplota okolí	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] inertní plyny
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	1,400 g
typ upevnění	montáž do panelu instalace vedení příslušenstvím dle volby:
materiál krytky	zesílený PA
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál připojovací desky	hliníkový tlakový odlitek
materiál upevňovacího kroužku	hliníkový tlakový odlitek
materiál tělesa	hliníkový tlakový odlitek
materiál spojky modulů	hliníkový tlakový odlitek
materiál membrány	NBR
materiál narážky ventilu	hliník legovaný pro tvárění NBR POM