


průtokoměr SFAB-50U-WQ6-2SA-M12

č. dílu: 565391

FESTO

S otočným displejem a integrovaným šroubením QS.



katalogový list

parametr	hodnota
povolení	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC podle EU-RoHS-RL
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro EMV podle předpisů UK RoHS
certifikát vydavatele	UL E322346
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
měřená veličina	objem objemový průtok
směr proudění	jednosměr. P1 -> P2
princip měření	tepel.
metoda měření	Heat Loss
rozsah měření průtoku, počáteční hodnota	0.5 l/min
rozsah měření průtoku, konečná hodnota	50 l/min
provozní tlak v Mpa	0 ... 1 MPa
provozní tlak	0 ... 10 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [6:4:4] dusík
teplota média	0 ... 50 °C
okolní teplota	0 ... 50 °C
jmenovitá teplota	23 °C
přesnost hodnoty průtoku	± (3% o.m.v. + 0,3% FS)
opakovatelná přesnost nulového bodu v ± % z celkového rozsahu (FS)	0.2 %FS
opakovatelná přesnost v ± % z celkového rozsahu (FS)	0.8 %FS
rozsah teplotního koeficientu v ± %FS (celého rozsahu)/K	typ. 0,1%FS/K
rozsah tlakové závislosti v ± %FS (celého rozsahu)/bar	0.5 %FS/b.
spínaný výstup	2 x PNP nebo 2 x NPN, možno přepnout
funkce spínání	komparátor okna komparátor prahové hodnoty
funkce spínaného prvku	lze přepínat mezi rozpnací/spínací
max. výstupní proud	100 mA
analogový výstup	4 - 20 mA
křivka průtoku, počáteční hodnota	0 l/min
křivka průtoku, konečná hodnota	50 l/min
výstupní křivka, počáteční hodnota	4 mA
výstupní křivka, konečná hodnota	20 mA
max. odpor zátěže proudového výstupu	500 Ohm
odolnost zkratu	ano
odolnost přetížení	k dispozici
rozsah provozního napětí DC	15 ... 30 V
proud chodu naprázdno	120 mA
ochrana proti přepólování	pro všechna elektrická připojení

parametr	hodnota
elektrické připojení 1, druh připojení	konektor
elektrické připojení 1, technika připojení	M12x1, kódování A podle EN 61076-2-101
elektrické připojení 1, počet pinů/žil	5
typ upevnění	průchozí dírou s DIN lištou s držákem na stěnu/plochu
montážní poloha	libovol.
připojení pneumatiky	pro hadici s vnějším průměrem 6 mm
hmotnost výrobku	160 g
materiál tělesa	zesílený PA
druh zobrazení	vícebarevný svítící LCD
jednotka (jednotky), které lze zobrazit	l l/h l/min m ³ scf scfm
možnosti nastavení	Teach-In prostřednictvím displeje a tlačítek
manipulační pojistka	PIN-Code
stupeň krytí	IP65
úbytek tlaku	< 100 mbar
bezpečnostní třída	III
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L