

spojovací vedení NEBV-

č. dílu: 8003577

FESTO



katalogový list

Obecný katalogový list - jednotlivé hodnoty závisí na Vaší konfiguraci.

parametr	hodnota
přídavné funkce	omezení proudu po sepnutí ochranné zapojení
označení kabelů	bez nosiče štítků
četnost připojení	50
elektrické připojení 1, funkce	strana k zařízení
elektrické připojení 1, tvar	úhlový
elektrické připojení 1, druh připojení	zásuvka zásuvka, úzká
elektrické připojení 1, výstup kabelu	přímo úhlové
elektrické připojení 1, technika připojení	připojovací obrazec ZC, samořezný šroub připojovací obrazec ZC, metrický šroub připojovací obrazec podle EN 175301-803, tvar C Sub-D
elektrické připojení 1, počet pinů/žil	2 25 4 44
elektrické připojení 2, funkce	na straně řízení
elektrické připojení 2, tvar	úhlový kruhový
elektrické připojení 2, druh připojení	kabel konektor
elektrické připojení 2, výstup kabelu	přímo úhlové
elektrické připojení 2, technika připojení	připojovací obrazec ZB, samořezný šroub M8x1, kódování A podle EN 61076-2-104 volné konce
elektrické připojení 2, počet pinů/žil	2 25 3 44
rozsah provozního napětí DC	0 ... 230 V
rozsah provozního napětí AC	0 ... 230 V
délka kabelu	0.5 ... 30 m
vlastnost vedení	standard Suitable for energy chains
podmínky pro zkoušky vedení	podmínky zkoušek na vyžádání
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC podle směrnice EU pro nízké napětí podle EU-RoHS-RL
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro elektrické provozní prostředky podle předpisů UK pro EMV podle předpisů UK RoHS

parametr	hodnota
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál pláště kabelu	PVC TPE-U(PUR)
barevný plášť kabelu	šedá