


# elektromagnetická cívka

## VACS-C-C1-16B

č. dílu: 8025334

FESTO

připojovací obrazec tvaru C, podle EN 175 301, 120 V AC/60 Hz a 110V AC/50-60 Hz



### katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
odpovídá normě	IEC 61010-1
spínací cyklus	100 %
třída izolace materiálu	H
parametry cívky	110/120 V AC: 50/60 Hz, příkon při sepnutí 2,8 VA, trvale 1,9 VA
napěťová pevnost	2.5 kV
stupeň znečištění	3
přípustné výkyvy napětí	+/- 10 %
povolení	c UL us - Recognized (OL)
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro nízké napětí
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro elektrické provozní prostředky
omezení pro teplotu okolí a média	-10 - 50 °C
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
teplota média	-10 ... 50 °C
stupeň krytí	IP65
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	34.8 g
elektrické připojení	připojovací obrazec podle EN 175301-803, tvar C podle EN 175301-803
typ upevnění	s drážkovanou maticí
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	PA ocel
materiál elektromagnetické cívky	měď ocel termoplast
materiál vinutí	měď