

válce dle norem DNC-100- -PPV-A-C180


č. dílu: 567935
výběhový výrobek

FESTO

trubka válce pootočena o 180°, drážky T na stejné straně s přívody stlačeného vzduchu.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2016. Alternativní výrobek viz portál podpory.

příklad zobrazení



katalogový list

| parametr | hodnota |
|---|---|
| zdvih | 3 ... 2,000 mm |
| průměr pístu | 100 mm |
| závit na pístnici | M20x1,5 |
| tlumení | PPV: nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách |
| montážní poloha | libovol. |
| odpovídá normě | ISO 15552 |
| konec pístnice | vnější závit |
| konstrukce | píst pístnice profilová trubka |
| snímání polohy | pro čidla |
| varianty | jednostranná pístnice |
| provozní tlak | 0,6 ... 12 bar |
| provozní režim | dvojčinný |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje) |
| třída odolnosti korozi KBK | 2 |
| okolní teplota | -20 ... 80 °C |
| povolení | Germanischer Lloyd |
| energie nárazu v koncových polohách | 1,2 J |
| délka tlumení | 32 mm |
| teoretická síla při 6 barech, zpětný chod | 4,418 N |
| teoretická síla při 6 barech, dopředný chod | 4,712 N |
| pohybující se hmotnost při zdvihu 0 mm | 1,544 g |
| přírůstek hmotnosti na 10 mm zdvihu | 115 g |
| základní hmotnost při zdvihu 0 mm | 4,653 g |
| přírůstek pohybující se hmotnosti na 10 mm zdvihu | 38 g |
| typ upevnění | vnitřním závitem příslušenstvím |
| připojení pneumatiky | G1/2 |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| informace o materiálu víka | hliníkový tlakový odlitek potažený |
| informace o materiálu těsnění | TPE-U(PU) |
| informace o materiálu pístnice | vysoce legovaná ocel |
| informace o materiálu trubky válce | hliník legovaný pro tvárění hladce eloxováno |