


# elektromagnetický ventil

## VUVS-LT25-T32U-MZD-G14-F8-1C1

č. dílu: 8035205

FESTO



## katalogový list

| parametr                                     | hodnota   |
|--|---|
| funkce ventilu                               | 2x3/2 monostabilní, v klidu otevř.                                      |
| typ ovládání                                 | elektrický  |
| velikost ventilu                             | 26.5 mm   |
| normální jmenovitý průtok                    | 1,000 l/min   |
| provozní tlak v Mpa                          | -0.09 ... 1 MPa   |
| provozní tlak                                | -0.9 ... 10 bar   |
| konstrukce                                   | talířové sedlo  |
| typ návratu do původní polohy                | mechanická pružina  |
| povolení                                     | c UL us - Recognized (OL)   |
| stupeň krytí                                 | IP65<br>se zásuvkou<br>dle IEC 60529                                    |
| jmenovitá světlost                           | 6.6 mm  |
| funkce odvětrání                             | lze škrtit  |
| princíp těsnění                              | měkký   |
| montážní poloha                              | libovol.  |
| pomocné ruční ovládání                       | s aretací<br>tlačítkem  |
| typ řízení                                   | nepřímo řízené  |
| napájení řídicím tlakem                      | vně   |
| směr proudění                                | nelze obrátit   |
| krytí  | negativní krytí   |
| řídící tlak [Mpa]                            | 0.25 ... 1 MPa  |
| řídící tlak                                  | 2.5 ... 10 bar  |
| hodnota B                                    | 0.3   |
| hodnota C                                    | 4.4 l/sbar  |
| vypínací čas                                 | 25 ms   |
| spínací čas                                  | 10 ms   |
| spínací cyklus                               | 100 %   |
| max. pozitivní zkušební impuls při signálu 0 | 2,000 μs  |
| max. negativní zkušební impuls při signálu 1 | 3,600 μs  |
| parametry cívky                              | 24 V DC: 3,3 W  |
| přípustné výkyvy napětí                      | +/- 10 %  |
| provozní médium                              | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]                            |
| upozornění pro provozní a ovládací médium    | provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)   |
| odolnost kmitům                              | zkouška použití v dopravě se stupněm 2 podle FN 942017-4 a EN 60068-2-6 |
| odolnost nárazu                              | nárazový test stupně 2 podle FN 942017-5 a EN 60068-2-27                |
| třída odolnosti korozi KBK                   | 2 - mírné nároky na odolnost korozi                                     |
| teplota média                                | -5 ... 60 °C  |
| řídící médium                                | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]                            |
| okolní teplota                               | -5 ... 60 °C  |
| hmotnost výrobku                             | 415 g   |
| elektrické připojení                         | připojovací obrazec podle EN 175301-803, tvar C<br>podle EN 175301-803  |
| typ upevnění                                 | na přípoj. liště  |

| parametr                              | hodnota                               |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                       | průchozí dírou<br>dle volby:          |
| připojení výdechu                     | není svedeno                          |
| připojení odvětrání řídicího tlaku 82 | M5                                    |
| připojení odvětrání řídicího tlaku 84 | M5                                    |
| připojení řídicího tlaku 12           | M5                                    |
| připojení řídicího tlaku 14           | M5                                    |
| připojení pneumatiky 1                | G1/4                                  |
| připojení pneumatiky 2                | G1/4                                  |
| připojení pneumatiky 3                | G1/4                                  |
| připojení pneumatiky 4                | G1/4                                  |
| připojení pneumatiky 5                | G1/4                                  |
| upozornění k materiálu                | ve shodě s RoHS                       |
| materiál těsnění                      | HNBR<br>NBR<br>TPE-U(PU)              |
| materiál tělesa                       | hliníkový tlakový odlitek<br>lakováno |
| materiál šroubů                       | ocel, pozink.                         |