


uzel sítě CTEU-AS

č. dílu: 572555

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
protokol	AS-Interface
rozměry B x L x H	40 mm x 91 mm x 50 mm
rozměr rastru	40 mm
typ upevnění	na elektrické připojení na elektrickou připojovací desku
hmotnost výrobku	90 g
okolní teplota	-5 ... 50 °C
skladovací teplota	-20 ... 70 °C
stupeň krytí	IP65 IP67
upozornění ke stupni krytí	v montovaném stavu nevyužité výstupy uzavřeny
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC podle EU-RoHS-RL
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro EMV podle předpisů UK RoHS
povolení	c UL us - Listed (OL)
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	PA
indikace LED specifická pro výrobek	PS: provozní napětí elektroniky a silového napájení X1: stav systému modul I-port 1
indikace LED specifická pro síť	AS-i: režim AS-Interface
diagnostika	komunikační chyba diagnostika systému nízké napětí
ovládací prvky	spínače DIL
rozhraní pro síť	AS-Interface
rozhraní pro průmyslovou síť, protokol	AS-Interface
rozhraní pro průmyslovou síť, druh připojení	konektor
rozhraní pro průmyslovou síť, technika připojení	M12x1, kódování A podle EN 61076-2-101
rozhraní pro průmyslovou síť, počet pinů/žil	4
rozhraní pro síť 2, funkce	průběžné připojení sítě napájecí zdroj
rozhraní pro síť 2, druh připojení	zásuvka
rozhraní pro síť 2, připojovací technika	M12x1, kódování A podle EN 61076-2-101
rozhraní pro síť 2, počet pinů/žil	4
maximální objem adres pro vstupy	2 Byte
maximální objem adres pro výstupy	2 Byte
parametrizace	Watchdog disable Watchdog enable
čas vnitřního cyklu	10 ms
podpora konfigurace	žádný
rozsah provozního napětí DC	20 ... 31.6 V
jmenovité provozní napětí DC	30 V
max. napájení proudem	4 A
příkon energie při provozním napětí	typ. 50 mA