


# spojovací vedení NEBV-Z4WA2L-R-E-2.5-N-LE2-S1

č. dílu: 8047679

FESTO



## katalogový list

| parametr                                   | hodnota   |
|--|---|
| indikace stavu signálu                     | žlutá LED   |
| přídavné funkce                            | omezení proudu po sepnutí<br>ochranné zapojení      |
| označení kabelů                            | bez nosiče štítků                                   |
| četnost připojení                          | 50  |
| hmotnost výrobku                           | 50 g  |
| elektrické připojení 1, funkce             | strana k zařízení                                   |
| elektrické připojení 1, tvar               | úhlový  |
| elektrické připojení 1, druh připojení     | zásuvka   |
| elektrické připojení 1, výstup kabelu      | úhlové  |
| elektrické připojení 1, technika připojení | připojovací obrazec ZC, metrický šroub              |
| elektrické připojení 1, počet pinů/žil     | 2   |
| elektrické připojení 1, obsazené piny/žily | 2   |
| elektrické připojení 1, druh upevnění      | na elektromagn. ventil se středovým šroubem M2      |
| elektrické připojení 2, funkce             | na straně řízení                                    |
| elektrické připojení 2, druh připojení     | kabel   |
| elektrické připojení 2, technika připojení | volné konce   |
| elektrické připojení 2, počet pinů/žil     | 2   |
| elektrické připojení 2, obsazené piny/žily | 2   |
| rozsah provozního napětí DC                | 20.4 ... 26.4 V                                     |
| jmenovité provozní napětí DC               | 24 V  |
| napěťová pevnost                           | 2.4 kV  |
| ochrana proti přepólování                  | bipolárn.   |
| připojení ochranného vodiče                | není k dispozici                                    |
| délka kabelu                               | 2.5 m   |
| vlastnost vedení                           | Suitable for energy chains                          |
| podmínky pro zkoušky vedení                | podmínky zkoušek na vyžádání                        |
| poloměr ohybu, pohyblivý přívod kabelu     | ≥ 29 mm   |
| průměr kabelu                              | 2.9 mm  |
| tolerance průměru kabelu                   | ± 0,1 mm  |
| struktura kabelu                           | 2x0,14  |
| jmenovitý průřez vodiče                    | 0.14 mm <sup>2</sup>                                |
| stupeň krytí                               | IP65  |
| upozornění ke stupni krytí                 | v montovaném stavu                                  |
| okolní teplota                             | -10 ... 50 °C                                       |
| značka CE (viz prohlášení o shodě)         | podle směrnice EU-EMC<br>podle EU-RoHS-RL           |
| značka UKCA (viz prohlášení o shodě)       | podle předpisů UK pro EMV<br>podle předpisů UK RoHS |
| shoda ohledně LABS                         | VDMA24364-B2-L                                      |
| upozornění k materiálu                     | ve shodě s RoHS                                     |
| stupeň znečištění                          | 3   |
| třída odolnosti korozi KBK                 | 3 - silné nároky na odolnost korozi                 |
| materiál pláště kabelu                     | TPE-U(PUR)  |
| barevný plášť kabelu                       | šedá  |
| materiál tělesa                            | TPE-U(PU)   |
| barva tělesa                               | černý   |
| materiál šroubů                            | ušlechtilá ocel                                     |
| materiál nástrčných kontaktů               | pocínovaná slitina mědi                             |
| materiál izolačního pouzdra                | PP  |