


# modul vstupů a výstupů CDPX-EA-V1

č. dílu: 575300

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
hloubka montáže	34 mm
výška	89 mm
délka	125 mm
povolení	C-Tick c UL us - Listed (OL)
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC podle EU-RoHS-RL
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro EMV podle předpisů UK RoHS
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
skladovací teplota	-20 ... 70 °C
relativní vlhkost vzduchu	5 - 85 % nekondenzující
stupeň krytí	IP20
okolní teplota	0 ... 50 °C
hmotnost výrobku	230 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
digitální vstupy, počet	20
digitální vstupy, rychlé vstupy pro čítání	2
digitální vstupy, připojení enkodéru	2
digitální vstupy, filtrace	0,1 ms 3 ms 10 ms 20 ms
digitální vstupy, vstupní napětí / proud	24 V DC
digitální vstupy, jmenovitá hodnota pro PRAVDA	12 - 30 VDC
digitální vstupy, jmenovitá hodnota pro NEPRAVDA	0 V
digitální vstupy, oddělení potenciálů	ano
počet analogových vstupů	4
analogové vstupy, rozlišení	12 bit
analogové vstupy, rozsah signálu	0 - 10 V 0 - 20 mA 8 single-ended / 4 diferenciální PT 100 ± 10 V
analogové vstupy, absolutní přesnost při 25 °C	0,1 %
analogové vstupy, chyba linearity při 25 °C	0,1 %FS
analogové vstupy, vstupní odpor	47 Ohm
digitální výstupy, počet	12
digitální výstupy, výstupní napětí	12 - 30 V DC
digitální výstupy, výstupní proud	0,5 A
digitální výstupy, oddělení potenciálu	ano
digitální výstupy, odolné zkratu	ano
digitální výstupy, odolné přetížení	ano
počet analogových výstupů	4
rozlišení analogových výstupů	12 bit
analogové výstupy, max. odpor zátěže	470 Ohm
analogové výstupy, rozsah signálu	± 10 V
analogové výstupy, chyba linearity při 25°C	± 0,2%