


pneumatické rozhraní VABA-S6-1-X2-F1-CB

č. dílu: 8068240

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
odolnost kmitům	zkouška použití v dopravě se stupněm 2 podle FN 942017-4 a EN 60068-2-6
odolnost nárazu	nárazový test stupně 2 podle FN 942017-5 a EN 60068-2-27
připojení ventilových terminálů	Typ 44, VTSA-F-CB
diagnostika	přerušení vodiče, každá cívka zkrat ventilů nízké napětí na ventilech
max. počet ventilových pozic	12 pro bistabilní ventily 24 pro monostabilní ventily
zobrazení LED	1 souhrnná diagnostika
parametrizace	chování při poruše (failsafe), každý kanál vynucení, každý kanál klidový režim na každý kanál sledování modulu
pojistka (zkrat)	interní elektronická pojistka pro každý výstup pro ventily
rozsah provozního napětí DC	21.6 ... 26.4 V
příkon energie při provozním napětí	typ. 110 mA pro elektroniku s CPX-FVDA-P2 typ. 25 mA pro ventily bez CPX-FVDA-P2 typ. 45 mA pro elektroniku bez CPX-FVDA-P2 typ. 90 mA pro ventily s CPX-FVDA-P2
max. proud na kanál	0,2 A
max. součtový proud do modulu	4.5 A
jmenovité provozní napětí DC	24 V
oddělení potenciálů - vnitřní sběrnice	ano, při předávném napájení
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC podle EU-RoHS-RL
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro EMV podle předpisů UK RoHS
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
skladovací teplota	-20 ... 60 °C
stupeň krytí	IP65
okolní teplota	-5 ... 50 °C
hmotnost výrobku	734 g
elektrické řízení	průmyslová síť
elektrické připojení	prostřednictvím CPX
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál připojovací desky	hliníkový tlakový odlitek
materiál krytu	PA
materiál těsnění	NBR
materiál šroubů	ocel