

# kompaktní válec ADN-S-25-30-I-P

č. dílu: 8076353

★ doporučené výrobky

FESTO



## katalogový list

| parametr  | hodnota   |
|---|---|
| zdvih   | 30 mm   |
| průměr pístu  | 25 mm   |
| tlumení   | P: pružné tlumicí kroužky/desky na obou stranách                      |
| montážní poloha   | libovol.  |
| provozní režim  | dvojčinný   |
| konec pístnice  | vnitřní závit   |
| konstrukce  | píst<br>pístnice  |
| varianty  | jednostranná pístnice   |
| provozní tlak v Mpa   | 0.06 ... 1 MPa  |
| provozní tlak   | 0.6 ... 10 bar  |
| provozní médium   | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]                          |
| upozornění pro provozní a ovládací médium                   | provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje) |
| třída odolnosti korozi KBK                                  | 1 - nízké požadavky na odolnost korozi                                |
| shoda ohledně LABS  | VDMA24364-B2-L  |
| okolní teplota  | 0 ... 60 °C   |
| energie nárazu v koncových polohách                         | 0.18 J  |
| teoretická síla při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi), zpětný chod   | 247 N   |
| teoretická síla při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi), dopředný chod | 295 N   |
| pohybující se hmotnost při zdvihu 0 mm                      | 17 g  |
| přírůstek pohybující se hmotnosti na 10 mm zdvihu           | 6 g   |
| základní hmotnost při zdvihu 0 mm                           | 70 g  |
| přírůstek hmotnosti na 10 mm zdvihu                         | 30 g  |
| typ upevnění  | průchozí dírou<br>vnitřním závitem<br>příslušenstvím<br>dle volby:    |
| připojení pneumatiky  | M5  |
| upozornění k materiálu                                      | ve shodě s RoHS   |
| materiál krytu  | tvárná slitina hliníku, eloxováno                                     |
| materiál dynamických těsnění                                | NBR   |
| materiál tělesa   | tvárná slitina hliníku, eloxováno                                     |
| materiál pístnice   | vysoce legovaná nerezová ocel   |