


kabel pro motor NEBM-M16G8-E-7.5-Q9-LE8

č. dílu: 8004661
výběhový výrobek

vhodné pro servomotory EMME-AS-...

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
podle normy	EN 61984
označení kabelů	bez nosiče štítků
elektrické připojení 1, funkce	strana k zařízení
elektrické připojení 1, tvar	kruhový
elektrické připojení 1, druh připojení	zásuvka
elektrické připojení 1, výstup kabelu	přímo
elektrické připojení 1, technika připojení	M16x0,75
elektrické připojení 1, počet pinů/žil	8
elektrické připojení 1, obsazené piny/žily	6
elektrické připojení 2, funkce	na straně řízení
elektrické připojení 2, druh připojení	kabel
elektrické připojení 2, technika připojení	volné konce
elektrické připojení 2, počet pinů/žil	8
elektrické připojení 2, obsazené piny/žily	6
rozsah provozního napětí DC	0 ... 600 V
upozornění k rozsahu provozního napětí DC	0 - 300 V pro 0,5 mm ²
rozsah provozního napětí AC	0 ... 600 V
upozornění k rozsahu provozního napětí AC	0 - 300 V pro 0,5 mm ²
zatížitelnost proudem při 40°C	16 A
upozornění k zatížitelnosti proudem při 40 °C	8 A pro 0,5 mm ²
napěťová pevnost	6 kV
upozornění k napěťové pevnosti	4 kV pro 0,5 mm ²
délka kabelu	7.5 m
vlastnost vedení	Suitable for energy chains
poloměr ohybu, pevný přívod kabelu	≥ 64 mm
poloměr ohybu, pohyblivý přívod kabelu	≥ 128 mm
průměr kabelu	12.8 mm
struktura kabelu	4x1,5+2x(2x0,5) stíněno
jmenovitý průřez vodiče	1.5 mm ² 0.5 mm ²
konce vodičů	dutinka pro vodič
stupeň krytí	IP65
upozornění ke stupni krytí	v montovaném stavu
okolní teplota	-50 ... 90 °C
okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu	-40 ... 90 °C
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro nízké napětí podle EU-RoHS-RL
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro elektrické provozní prostředky podle předpisů UK RoHS
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
stupeň znečištění	3
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
materiál pláště kabelu	TPE-U(PUR)
barevný plášť kabelu	oranžový
materiál izolačního pouzdra	TPE-E