


spojovací vedení NEBV-C1SW3-K-5-N-LE3-S9

č. dílu: 8032629

FESTO



katalogový list

| parametr | hodnota |
|---|--|
| označení kabelů | bez nosiče štítků |
| četnost připojení | 50 |
| hmotnost výrobku | 235 g |
| elektrické připojení 1, funkce | strana k zařízení |
| elektrické připojení 1, tvar | úhlový |
| elektrické připojení 1, druh připojení | zásuvka, úzká |
| elektrické připojení 1, výstup kabelu | úhlové |
| elektrické připojení 1, upozornění k výstupu kabelu | lze přesadit o 180° |
| elektrické připojení 1, technika připojení | připojovací obrazec podle EN 175301-803, tvar C |
| elektrické připojení 1, počet pinů/žil | 4 |
| elektrické připojení 1, obsazené piny/žily | 4 |
| elektrické připojení 1, druh upevnění | na elektromagn. ventil se středovým šroubem M2,5 |
| elektrické připojení 2, funkce | na straně řízení |
| elektrické připojení 2, druh připojení | kabel |
| elektrické připojení 2, technika připojení | volné konce |
| elektrické připojení 2, počet pinů/žil | 3 |
| elektrické připojení 2, obsazené piny/žily | 3 |
| rozsah provozního napětí DC | 0 ... 230 V |
| rozsah provozního napětí AC | 0 ... 230 V |
| zatížitelnost proudem při 40°C | 6 A |
| napěťová pevnost | 4 kV |
| ochrana proti přepólování | bipolárn. |
| připojení ochranného vodiče | k dispozici |
| délka kabelu | 5 m |
| vlastnost vedení | standard |
| podmínky pro zkoušky vedení | podmínky zkoušek na vyžádání |
| poloměr ohybu, pohyblivý přívod kabelu | ≥ 52 mm |
| průměr kabelu | 5.2 mm |
| tolerance průměru kabelu | ± 0,1 mm |
| struktura kabelu | 3x0,5 |
| jmenovitý průřez vodiče | 0.5 mm ² |
| stupeň krytí | IP65 IP67 |
| upozornění ke stupni krytí | v montovaném stavu |
| okolní teplota | -20 ... 70 °C |
| okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu | -5 ... 70 °C |
| značka CE (viz prohlášení o shodě) | podle směrnice EU pro nízké napětí podle EU-RoHS-RL |
| značka UKCA (viz prohlášení o shodě) | podle předpisů UK pro elektrické provozní prostředky podle předpisů UK RoHS |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B2-L |
| upozornění k materiálům | ve shodě s RoHS |
| stupeň znečištění | 3 |
| třída odolnosti korozi KBK | 3 - silné nároky na odolnost korozi |
| materiál pláště kabelu | PVC |
| barevný plášť kabelu | šedá |

| parametr | hodnota |
|------------------------------|-------------------------|
| materiál tělesa | TPE-U(PU) |
| barva tělesa | černý |
| materiál šroubů | ušlechtilá ocel |
| materiál těsnění | HNBR |
| materiál nástrčných kontaktů | pocínovaná slitina mědi |
| materiál izolačního pouzdra | PVC |