


elektromagnetický ventil

VSVA-B-M52-MZH-A1-1T1L-ANP

č. dílu: 8033054

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	5/2 monostabilní
typ ovládání	elektrický
stavební šířka	26 mm
normální jmenovitý průtok	1,100 l/min
provozní tlak v Mpa	-0.09 ... 1 MPa
provozní tlak	-0.9 ... 10 bar
konstrukce	pístové šoupě
typ návratu do původní polohy	mechanická pružina
značka KC	KC-EMV
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC
stupeň krytí	IP65 NEMA 4
jmenovitá světlost	9 mm
funkce odvětrání	lze škrtit přes desku se škrcením přes samostatnou připojovací desku
princip těsnění	měkký
montážní poloha	libovol.
pomocné ruční ovládání	tlačítkem
typ řízení	nepřímé řízení
napájení řídicím tlakem	vně
směr proudění	libovol.
princip měření	indukční
krytí	pozitivní krytí
ochrana proti přepólování, čidlo	pro všechna elektrická připojení
indikace stavu signálu	LED
snímání spínací polohy	klidová poloha s čidlem
indikace sepnutí čidla	LED
řídicí tlak [Mpa]	0.3 ... 1 MPa
řídicí tlak	3 ... 10 bar
průtok ventilem	1,400 l/min
průtok ventilem na samostatné připojovací desce	1,200 l/min
průtok ventilem při řadovém uspořádání pneumatiky s optimalizací	1,350 l/min
průtok ventilem v řadovém uspořádání	1,100 l/min
vypínací čas	54 ms
spínací čas	20 ms
spínací čas ventil - čidlo	60 ms
vypínací čas ventil - čidlo	11 ms
spínací cyklus	100 %
max. pozitivní zkušební impuls při signálu 0	1,200 μs
max. negativní zkušební impuls při signálu 1	1,100 μs
jmenovité provozní napětí DC	24 V
spínaný výstup	NPN
parametry cívky	24 V DC: 1,6 W
napěťová pevnost	2.5 kV
stupeň znečištění	3

parametr	hodnota
přípustné výkyvy napětí	+/- 10 %
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
odolnost kmitům	zkouška použití v dopravě se stupněm 2 podle FN 942017-4 a EN 60068-2-6
odolnost nárazu	nárazový test stupně 2 podle FN 942017-5 a EN 60068-2-27
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
teplota média	-5 ... 50 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 90 %
hladina akustického tlaku	85 dB(A)
okolní teplota	-5 ... 50 °C
max. utahovací moment upevnění ventilů	1.8 ... 2.2 Nm
hmotnost výrobku	264 g
rozsah provozního napětí čidla DC	10 ... 30 V
odolnost čidla zkratu	pulzující
proud do čidla naprázdno	≤ 10 mA
max. výstupní proud čidla	200 mA
max. frekvence spínání čidla	5,000 Hz
zbytkové zvlnění, čidlo	± 10 %
výpadek napájení čidla	≤ 2 V
elektrické připojení	4 piny konektor podle ISO 15407-2
připojení čidla	konektor 3 piny M8x1
typ upevnění	na připojovací desce
připojení pomocného řídicího tlaku 12/14	připojovací deska velikosti 26 mm podle ISO 15407-2
připojení odvětrání řídicího tlaku 82/84	dle volby: sveden. není svedeno
připojení pneumatiky 1	připojovací deska velikosti 26 mm podle ISO 15407-2
připojení pneumatiky 2	připojovací deska velikosti 26 mm podle ISO 15407-2
připojení pneumatiky 3	připojovací deska velikosti 26 mm podle ISO 15407-2
připojení pneumatiky 4	připojovací deska velikosti 26 mm podle ISO 15407-2
připojení pneumatiky 5	připojovací deska velikosti 26 mm podle ISO 15407-2
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	FPM NBR
materiál tělesa	hliníkový tlakový odlitek PA
materiál šroubů	ocel, pozink.
funkce spínaného prvku	vypínač