



elektromagnetický ventil

VUVS-LT25-M32C-MZD-G14-F8-1C1

č. dílu: 8035170

FESTO



katalogový list

| parametr | hodnota |
|--|---|
| funkce ventilu | 3/2 monostabilní, v klidu uzavř. |
| typ ovládní | elektrický |
| velikost ventilu | 26.5 mm |
| normální jmenovitý průtok | 1,000 l/min |
| provozní tlak v Mpa | -0.09 ... 1 MPa |
| provozní tlak | -0.9 ... 10 bar |
| konstrukce | talířové sedlo |
| typ návratu do původní polohy | mechanická pružina |
| povolení | c UL us - Recognized (OL) |
| stupeň krytí | IP65 se zásuvkou dle IEC 60529 |
| jmenovitá světlost | 6.9 mm |
| funkce odvětrání | lze škrtit |
| princíp těsnění | měkký |
| montážní poloha | libovol. |
| pomocné ruční ovládní | s aretací tlačítkem |
| typ řízení | nepřímo řízené |
| napájení řídicím tlakem | vně |
| směr proudění | nelze obrátit |
| krytí | negativní krytí |
| řídící tlak [Mpa] | 0.25 ... 1 MPa |
| řídící tlak | 2.5 ... 10 bar |
| hodnota B | 0.4 |
| hodnota C | 4.4 l/sbar |
| vypínací čas | 23 ms |
| spínací čas | 10 ms |
| spínací cyklus | 100 % |
| max. pozitivní zkušební impuls při signálu 0 | 2,000 μs |
| max. negativní zkušební impuls při signálu 1 | 3,600 μs |
| parametry cívky | 24 V DC: 3,3 W |
| přípustné výkyvy napětí | +/- 10 % |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje) |
| odolnost kmitům | zkouška použití v dopravě se stupněm 2 podle FN 942017-4 a EN 60068-2-6 |
| odolnost nárazu | nárazový test stupně 2 podle FN 942017-5 a EN 60068-2-27 |
| třída odolnosti korozi KBK | 2 - mírné nároky na odolnost korozi |
| teplota média | -5 ... 60 °C |
| řídící médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| okolní teplota | -5 ... 60 °C |
| hmotnost výrobku | 260 g |
| elektrické připojení | připojovací obrazec podle EN 175301-803, tvar C podle EN 175301-803 |
| typ upevnění | na přípoj. liště |

| parametr | hodnota |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | průchozí dírou dle volby: |
| připojení výdechu | není svedeno |
| připojení odvětrání řídicího tlaku 82 | M5 |
| připojení řídicího tlaku 12 | M5 |
| připojení pneumatiky 1 | G1/4 |
| připojení pneumatiky 2 | G1/4 |
| připojení pneumatiky 3 | G1/4 |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| materiál těsnění | HNBR NBR TPE-U(PU) |
| materiál tělesa | hliníkový tlakový odlitek lakováno |
| materiál šroubů | ocel, pozink. |