

jednosměrný škrticí ventil VFOE-LE-T-G12-Q12-P20

č. dílu: 8095436

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	funkce jednosměrného škrtení na odvětrání
připojení pneumatiky 1	QS-12
připojení pneumatiky 2	G1/2
typ ovládání	ruční
nastavovací prvek	otočná hlavice s aretací
typ upevnění	našroubovatelný
normální jmenovitý průtok ve směru škrtení	1,200 l/min
normální jmenovitý průtok ve zpětném směru	600 ... 1200 l/min
okolní teplota	-10 ... 60 °C
materiál tělesa	PBT
montážní poloha	libovol.
velikost klíče	24 mm
schopnost kývat	360 stupňů/trvalé otáčení je nepřípustné
provozní tlak v celém rozsahu teplot	0.02 ... 1 MPa 0.2 ... 10 bar 2.9 ... 145 psi
normální průtok ve směru škrtení 0,6-10 MPa (6-10 barů, 87-10 psi)	1,900 l/min
normální průtok ve zpětném směru 0,6-10 MPa (6-10 barů, 87-10 psi)	1400 ... 2000 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
třída čistoty prostředí	třída ISO 4
teplota média	-10 ... 60 °C
max. utahovací moment	18 Nm
jmenovitý utahovací moment	15 Nm
tolerance pro jmenovitý utahovací moment	± 20 %
hmotnost výrobku	49.5 g
velikost balení	20
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál krytu	PBT
materiál dynamických těsnění	HNBR
materiál závitových čepů	ocel, pozink.
materiál uvolňovacího kroužku	PBT
materiál statických těsnění	NBR