

# válec pancake

## DPCA-...-...-1 5/8" - -

č. dílu: 8104874

FESTO



příklad zobrazení

## katalogový list

Obecný katalogový list - jednotlivé hodnoty závisí na Vaší konfiguraci.

parametr	hodnota
zdvih	0.125 ... 4 "
průměr pístu	1 5/8"
závit na pístnici	3/8-24 UNF-2B 3/8-24 UNF-2A
tlumení	bez tlumení P: pružné tlumicí kroužky/desky na obou stranách pružné tlumicí kroužky/desky, vpředu pružné tlumicí kroužky/desky, vzadu
montážní poloha	libovol.
provozní režim	dvojčinný jednočinný tlačný tažný
konec pístnice	vnější závit vnitřní závit
konstrukce	píst pístnice trubka válce
snímání polohy	pro čidla
varianty	zvýšená chemická odolnost průchozí pístnice průchozí dutá pístnice přídavné vedení pístu z PTFE nastavení zdvihu vysunutá/zasunutá poloha tlumení hluku na obou stranách tlumení hluku vzadu tlumení hluku vpředu
pojištění proti pootočení/vedení	kolík pro vedení pístu
provozní tlak	15 ... 150 Psi
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
okolní teplota	-25 ... 250 °F
hmotnost výrobku	0.6 ... 3.8 Pound
typ upevnění	s kyvným okem na zadním víku, pootočeným o 90° s kyvným okem na zadním víku s kyvnou vidlicí na zadním víku, pootočenou o 90° s kyvnou vidlicí na zadním víku průchozí dírou příslušenstvím dle volby:
připojení pneumatiky	vnitřní závit G1/8 vnitřní závit NPT, 1/8
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS

parametr	hodnota
materiál krytu	hliník legovaný pro tváření
materiál dynamických těsnění	FPM NBR
materiál pístnice	vysoce legovaná ocel
materiál trubky válce	hliník legovaný pro tváření