


zásuvka rychlospojky NPHS-D6-M-G38

č. dílu: 8059276

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá světlost	10 mm
provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0,95 ... 20 bar
normální jmenovitý průtok	2,050 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	-20 ... 80 °C
jmenovitý utahovací moment	15 Nm
tolerance pro jmenovitý utahovací moment	± 20 %
hmotnost výrobku	179 g
připojení pneumatiky 1	vnější závit G3/8
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS