



adaptéry

NEFM-S1G9-K-0,5-R3G8

č. dílu: 8106112

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
označení kabelů	bez nosiče štítků
hmotnost výrobku	100 g
elektrické připojení 1, funkce	strana k zařízení
elektrické připojení 1, tvar	úhlový
elektrické připojení 1, druh připojení	zásuvka
elektrické připojení 1, výstup kabelu	přímo
elektrické připojení 1, technika připojení	Sub-D
elektrické připojení 1, počet pinů/žil	9
elektrické připojení 1, obsazené piny/žily	8
elektrické připojení 2, funkce	na straně řízení
elektrické připojení 2, tvar	úhlový
elektrické připojení 2, druh připojení	konektor
elektrické připojení 2, výstup kabelu	přímo
elektrické připojení 2, technika připojení	RJ45
elektrické připojení 2, počet pinů/žil	8
elektrické připojení 2, obsazené piny/žily	8
rozsah provozního napětí DC	0 ... 24 V
jmenovité provozní napětí DC	24 V
zatížitelnost proudem při 40°C	0.9 A
napěťová pevnost	2 kV
stínění	ano
délka kabelu	0.5 m
vlastnost vedení	standard
poloměr ohybu, pevný přívod kabelu	68 mm
průměr kabelu	6.8 mm
struktura kabelu	5x(2x0,08)
jmenovitý průřez vodiče	0.08 mm ²
jmenovitý průřez vodičem (AWG)	AWG28
stupeň krytí	IP20
upozornění ke stupni krytí	v montovaném stavu
okolní teplota	-20 ... 80 °C
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle EU-RoHS-RL
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
stupeň znečištění	2
materiál pláště kabelu	PVC
barevný plášť kabelu	černý
materiál tělesa	PVC
barva tělesa	černý
materiál izolačního pouzdra	PVC