

obslužné zařízení CDSA-D3-RV

č. dílu: 8126915

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
počet funkčních tlačítek	20
počet systémových LED	5
zobrazení	LCD-Display s podsvětlením
schopnost zobrazit	Touchscreen
velikost zobrazení	7"
ovládací prvky	fóliová klávesnice zařízení pro odblokování tlačítko nouzového zastavení
vstupní proud	$\leq 5,6$ A
rozsah provozního napětí DC	19.2 ... 30 V
rozlišení displeje	WSVGA, 600x1024 pixely
povolení	CCC RCM Mark c UL us - Listed (OL)
značka KC	KC-EMV
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC podle směrnice EU pro stroje podle EU-RoHS-RL
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro EMV podle předpisů UK pro stroje podle předpisů UK RoHS
certifikát vydavatele	UL E239998
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
skladovací teplota	-20 ... 70 °C
relativní vlhkost vzduchu	5 - 95 %
stupeň krytí	IP65
upozornění ke stupni krytí	se zavřenou krytkou USB v montovaném stavu
bezpečnostní třída	III
okolní teplota	0 ... 40 °C
hmotnost výrobku	950 g
elektrický příkon	12 W
přiřazení adresy IP	FCT DHCP
jmenovité provozní napětí DC	24 V
přemostění výpadku sítě	10 ms
jmenovitá provozní nadmořská výška	≤ 2000 m NHN
napájení, funkce	řízení odblokování nouzové zastavení napájecí zdroj
napájení, druh připojení	zásuvková lišta
napájení, technika připojení	zásuvková lišta, 12 pinů, 2 řady
napájecí napětí, počet pinů/žil	12
napájení, obsazené piny/žily	6
rozhraní USB, připojovací technika	USB 2.0 Typ A

parametr	hodnota
rozhraní USB, přípojovací obrazec	00995868
rozhraní pro enkodér, protokol	TCP/IP
rozhraní pro Ethernet, funkce	diagnostika připojení k PLC po síti parametrizace
rozhraní pro Ethernet, druh připojení	zásuvka
rozhraní pro Ethernet, technika připojení	RJ45
elektrické rozhraní, počet pinů/žil	8
rozhraní pro Ethernet, přenosová rychlost	100 Mbit/s
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	ABS
rozměry B x L x H	212 mm x 251 mm x 73 mm
upozornění k zatížitelnosti proudem při 40 °C	10 - 1000 mA na každém kontaktu pro nouzové zastavení < 500 mA pro zařízení pro odblokování
kategorie spotřebiče	DC-13, nouzové zastavení
charakteristická hodnota životnosti B10d, neúplná součást	0,25 mil. SP, nouzové zastavení 1 mil. sepnutí, zařízení pro odblokování