


nástavba s koncovými spínači SRBI-C2-N-1-P-M12

č. dílu: 8140399

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
konstrukční tvar	úhlový
podle normy	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845
povolení	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC podle EU-RoHS-RL
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro EMV podle předpisů UK RoHS
značka KC	KC-EMV
certifikát vydavatele	UL E232949
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
princip měření	indukční
okolní teplota	-25 ... 70 °C
spínaný výstup	PNP
funkce spínaného prvku	spínač
max. spínací frekvence	1,000 Hz
max. proud na výstupu DC	200 mA
pokles napětí	≤ 2.5 V
zbytkový proud	0 ... 0.5 mA
odolnost zkratu	pulzující
rozsah provozního napětí DC	10 ... 30 V
proud chodu naprázdno	≤ 22.5 mA
ochrana proti přepólování	pro všechna elektrická připojení
elektrické připojení vstupu	M12x1 konektor 4 piny
montážní poloha	libovol.
hmotnost výrobku	48 g
materiál tělesa	PBT
materiál šroubů	vysoce legovaná nerezová ocel
ukazatel připravenosti k provozu	zelená LED
ukazatel polohy sepnutí	žlutá LED
indikace stavu	žlutá LED = stav sepnutí ventilu zelená LED = indikace napájecího napětí
skladovací teplota	-40 ... 85 °C
stupeň krytí	IP67
odolnost nárazu	nárazový test stupně 2 podle FN 942017-5 a EN 60068-2-27
odolnost kmitům	zkouška použití v dopravě se stupněm 2 podle FN 942017-4 a EN 60068-2-6
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
stupeň znečištění	3