

obslužné zařízení CDPX-X-E2-W-5-EX2

č. dílu: 8155219

FESTO



katalogový list

| parametr | hodnota |
|--------------------------------------|---|
| šířka | 148 mm |
| hloubka montáže | 17 mm |
| výška | 105 mm |
| délka | 34 mm |
| max. tloušťka panelu | 17 mm |
| hodiny reálného času | ano |
| podporované protokoly PLC | CODESYS 3.X ModbusRTU Client ModbusRTU Server ModbusTCP Client ModbusTCP Server |
| odchylka hodin reálného času | < 100 ppm při 25 °C |
| počet barev | 16 M |
| zobrazení | s podsvětlením |
| druh zobrazení | barva TFT |
| schopnost zobrazit | Touchscreen |
| velikost zobrazení | 5" |
| zálohovací baterie | nabíjecí akumulátor Li- |
| rozlišení displeje | 800x480 pixelů |
| elektrický příkon | 6 W |
| povolení | c UL us - Listed (OL) |
| značka CE (viz prohlášení o shodě) | podle směrnice EU-EMC podle EU-RoHS-RL |
| značka UKCA (viz prohlášení o shodě) | podle předpisů UK pro EMV podle předpisů UK RoHS |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-zóna III |
| skladovací teplota | -30 ... 80 °C |
| relativní vlhkost vzduchu | 5 - 85 % nekondenzující |
| stupeň krytí | IP67 |
| upozornění ke stupni krytí | v montovaném stavu |
| okolní teplota | -20 ... 55 °C |
| upozornění k teplotě okolí | při instalaci ve svislé poloze |
| hmotnost výrobku | 500 g |
| rozhraní USB | ano |
| sběrnice | RJ45 10/100 MBd |
| typ upevnění | rozhraní VESA |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| programovací software | Designer Studio |
| data CPU | 1 GB RAM |