

obslužné zařízení CDPX-X-E2-W-15-EX2

č. dílu: 8155222

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
šířka	399 mm
hloubka montáže	17 mm
výška	248 mm
délka	43 mm
max. tloušťka panelu	26 mm
hodiny reálného času	ano
podporované protokoly PLC	CODESYS 3.X ModbusRTU Client ModbusRTU Server ModbusTCP Client ModbusTCP Server
odchylka hodin reálného času	< 100 ppm při 25 °C
počet barev	16 M
zobrazení	s podsvětlením
druh zobrazení	barva TFT
schopnost zobrazit	Touchscreen
velikost zobrazení	15,6"
zálohovací baterie	nabíjecí akumulátor Li-
rozlišení displeje	1366x768 pixelů
elektrický příkon	23 W
povolení	c UL us - Listed (OL)
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC podle EU-RoHS-RL
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro EMV podle předpisů UK RoHS
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
skladovací teplota	-30 ... 80 °C
relativní vlhkost vzduchu	5 - 85 % nekondenzující
stupeň krytí	IP67
upozornění ke stupni krytí	v montovaném stavu
okolní teplota	-20 ... 55 °C
upozornění k teplotě okolí	při instalaci ve svislé poloze
hmotnost výrobku	4,000 g
rozhraní USB	ano
sběrnice	RJ45 10/100 MBd
typ upevnění	rozhraní VESA
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
programovací software	Designer Studio
data CPU	2 GB RAM