

Parallelbausatz EAMM-U-110-S95-100A-207

Teilenummer: 1220656

FESTO

passend für Elektrische Antriebe.



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|-----------------------------|-----------------------|
| Baugröße | 110 |
| Einbaulage | beliebig |
| Getriebeübersetzung | 1:1 |
| Max. Drehzahl | 5.000 1/min |
| LABS-Konformität | VDMA24364-Zone III |
| Lagertemperatur | -25 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 - 95 % |
| Schutzart | IP40 |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Massenträgheitsmoment | 799 kgmm ² |
| Leerlaufantriebsmoment | 0,3 Nm |
| Übertragbares Drehmoment | 25 Nm |
| Produktgewicht | 6.810 g |
| Schnittstellencode Aktuator | S95 |
| Schnittstellencode Motor In | 100A |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |