

pohon s vřetenem


ELGT-BS-120- -

č. dílu: 8121225

FESTO



příklad zobrazení



katalogový list

Obecný katalogový list - jednotlivé hodnoty závisí na Vaší konfiguraci.

parametr	hodnota
pracovní zdvih	100 ... 1,100 mm
velikost	120
rezerva zdvihu	0 mm
zpětná vůle	$\leq 0.15 \mu\text{m}$
průměr vřetene	15 ... 16 mm
stoupání vřetene	10 ... 20 mm/U
montážní poloha	libovol.
vedení	kuličková oběžná pouzdra
konstrukce	elektromechanický přímočarý pohon s vřetenem s kluzným uložením matice v oběžných kuličkových pouzdrech
druh motoru	krokový motor servomotor
druh vřetena	vřeteno s uložením matice v kuličkových oběž. pouzdrech
varianty	doporučeno pro zařízení na výrobu baterií Li-ion
max. zrychlení	15 m/s ²
max. otáčky	3,000 1/min
max. rychlost	0.5 ... 1 m/s
opakovatelná přesnost	$\pm 0,02 \text{ mm}$
spínací cyklus	100 %
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
klasifikace RSBP podle CD-0033	F1a
třída čistoty prostředí	pro hadici s vnějším průměrem 11,6 mm
stupeň krytí	IP20
okolní teplota	0 ... 50 °C
trvalé posuvová síla	805 ... 1,265 N
momenty ploch 2.stupně ly	966E+03 mm ⁴
momenty ploch 2.stupně lz	6,011E+03 mm ⁴
točivý moment při chodu naprázdno maximální rychlostí pohybu	0.3 Nm
točivý moment při chodu naprázdno minimální rychlostí pohybu	0.08 Nm
max. síla Fy	6,800 N
max. síla Fz	8,090 N
Fy při teoretické životnosti 100 km (čistě s ohledem na vedení)	25,051 N
Fz při teoretické životnosti 100 km (čistě s ohledem na vedení)	29,804 N
max. moment Mx	300 Nm
max. moment My	310 Nm
max. moment Mz	310 Nm
Mx při teoretické životnosti 100 km (čistě s ohledem na vedení)	1,105 Nm
My při teoretické životnosti 100 km (čistě s ohledem na vedení)	1,142 Nm
Mz při teoretické životnosti 100 km (čistě s ohledem na vedení)	1,142 Nm
max. radiální síla na hnací hřídeli	290 N
max. posuvová síla Fx	805 ... 1,265 N
moment setrvačnosti pro krut lt	506E+03 mm ⁴
moment setrvačnosti JH na metr zdvihu	0.2522 ... 0.3453 kgcm ²
moment setrvačnosti JL na kg užitečné zátěže	0.0253 ... 0.1013 kgcm ²

parametr	hodnota
moment setrvačnosti JO	0.1306 ... 0.2654 kgcm ²
moment setrvačnosti JW pro přídavné saně	0.0448 ... 0.1793 kgcm ²
posuvová konstanta	10 ... 20 mm/U
pohybující se hmotnost	2,019 ... 2,036 g
hmotnost výrobku	6,454 ... 18,880 g
hmotnost přídavných saní	1,770 g
základní hmotnost při zdvihu 0 mm	5,235 ... 5,259 g
přírůstek hmotnosti na 10 mm zdvihu	124 g
dynamický průhyb (zátěž se pohybuje)	0,05 % délky pohonu, nejvíce 0,5 mm
statický průhyb (zatížení v klidovém stavu)	0,1 % délky pohonu
kód rozhraní pohonu	T46
materiál uzavíracího krytu	tlakový odlitek z hliníku, lakovaný
materiál profilu	tvárná slitina hliníku, eloxováno
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál krytu pohonu	tlakový odlitek z hliníku, lakovaný
materiál vedení saní	ocel
materiál vodicí kolejnice	ocel
materiál saní	tvárná slitina hliníku, eloxováno
materiál matice vřetena	ocel
materiál vřetena	ocel