



Nahrungsschalter SIEN-M12B-PS-K-L

Teilenummer: 150402

FESTO

induktiv, mit Normschaltabstand.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Entspricht Norm	EN 60947-5-2
Zulassung	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitatserklrung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Bemessungsschaltabstand	2 mm
Gesicherter Schaltabstand	1,62 mm
Reduktionsfaktoren	Aluminium = 0,4 Edelstahl St 18/8 = 0,6 Kupfer = 0,3 Messing = 0,5 Stahl St 37 = 1,0
Umgebungstemperatur	-25 ... 70 °C
Wiederholgenauigkeit bei konstanten Bedingungen	0,1 mm
Schaltausgang	PNP
Schaltelementfunktion	Schlieer
Hysterese	≤ 0,18 mm
Max. Schaltfrequenz	3.000 Hz
Max. Ausgangsstrom	200 mA
Spannungsfall	≤ 2 V
Induktive Schutzbeschaltung	eingebaut
Kurzschlussfestigkeit	taktend
Betriebsspannungsbereich DC	10 ... 30 V
Restwelligkeit	± 10%
Leerlaufstrom	≤ 10 mA
Verpolungsschutz	fur alle elektrischen Anschlsse
Elektrischer Anschluss	Kabel
Kabellnge	2,5 m
Werkstoff Kabelmantel	TPE-U(PUR)
Baugroe	M12x1
Befestigungsart	mit Kontermutter
Einbauart	bundig
Produktgewicht	110 g
Werkstoff Gehuse	Messing PBTP vernickelt
Schaltzustandsanzeige	LED gelb
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-5 ... 70 °C
Schutzart	IP65 IP67
Korrosionsbestandigkeitsklasse KBK	2 - maige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformitat	VDMA24364-B2-L