


přičítací počítadlo PZA-E-C

č. dílu: 8606

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
konstrukce	mechanické počítadlo chodu s pneumatickým pohonem
typ návratu do původní polohy	ruční tlačítko nebo pneumatický signál
zobrazení	6 míst
uvolňovací tlak pohonu	$< 0,15$ bar
uvolňovací tlak pro návrat	$< 0,15$ bar
tlak pro rozjezd pohonu	$> 0,8$ bar
tlak pro rozjezd při zpětném chodu	2 bar
provozní tlak	2 ... 8 bar
min. vypínací tlak	2 bar
min. délka impulsu pro pohon	8 ms
min. délka impulsu pro zpětný pohyb	150 ms
min. délka mezery pro pohon	10 ms
min. délka mezery pro zpětný pohyb	50 ms
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	0 ... 60 °C
hmotnost výrobku	70 g
typ upevnění	montáž do panelu
připojení pneumatiky	M5
materiál tělesa	PA