


Motorflansch EAMF-A-38D-60G/H

Teilenummer: 1190015

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	265 g
Schnittstellencode Motor In	60G 60H
Schnittstellencode Kupplungsgehäuse	38D
Werkstoffhinweis	RoHS konform