



HGL-1/2

Rückschlagventil

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Ventil-Funktion	entsperrbare Rückschlagfunktion
Betriebsdruck	0,2 - 10 bar
Normalnenndurchfluss	1.540 l/min
Schaltzeit aus	17 ms
Schaltzeit ein	8 ms
Betriebsmedium	getrocknete, gefilterte Druckluft getrocknete, gefilterte und geölte Druckluft
Mediumstemperatur	-20 - 80 °C
Umgebungstemperatur	-20 - 80 °C
Max. Anzugsdrehmoment	70 Nm
Befestigungsart	einschraubbar
Anschluss Steuerluft 21	G1/2
Pneumatischer Anschluss 1	G1/2
Pneumatischer Anschluss 2	G1/2
Werkstoff-Information Einschraubzapfen	Aluminium
Werkstoff-Information Dichtungen	NBR