

# L-Steckverschraubung QSML-M3-3-100

Teilenummer: 130768

FESTO

360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Mini
Nennweite	0,8 mm
Dichtungsart am Einschraubzapfen	Dichtring
Einbaulage	beliebig
Bauform	L-Form
Gebindegröße	100
Konstruktiver Aufbau	Push-Pull-Prinzip
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,095 ... 0,6 MPa -0,95 ... 6 bar -13,775 ... 87 psi
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0,095 ... 1,4 MPa -0,95 ... 14 bar -13,775 ... 203 psi
Maritime Klassifizierung	siehe Zertifikat
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 80 °C
Nenn-Anziehdrehmoment	0,48 Nm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment	± 55 %
Produktgewicht	1,4 g
Befestigungsart	Außensechskant SW5,5
Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde M3
Pneumatischer Anschluss 2	für Schlauch Außendurchmesser 3 mm
Farbe Lösering	blau
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	PBT
Werkstoff Lösering	POM
Werkstoff Schlauchdichtung	NBR
Werkstoff Schlauchklemmsegment	hochlegierter Stahl rostfrei