



Naherungsschalter SIES-V3B-PS-S-L

Teilenummer: 150491

FESTO

induktiv, Sonderbauform.



Datenblatt

| Merkmale | Wert |
|--|---|
| Entspricht Norm | EN 60947-5-2 |
| Zulassung | RCM Mark c UL us - Listed (OL) |
| CE-Zeichen (siehe Konformitatserklarung) | nach EU-EMV-Richtlinie |
| Bemessungsschaltabstand | 2 mm |
| Gesicherter Schaltabstand | 1,6 mm |
| Reduktionsfaktoren | Aluminium = 0,45 Edelstahl St 18/8 = 0,7 Kupfer = 0,3 Messing = 0,5 Stahl St 37 = 1,0 |
| Umgebungstemperatur | -25 ... 85 °C |
| Wiederholgenauigkeit | 0,1 mm |
| Schaltausgang | PNP |
| Schaltelementfunktion | Schlieer |
| Max. Schaltfrequenz | 1.200 Hz |
| Max. Schaltfrequenz DC | 1.200 Hz |
| Max. Ausgangsstrom in Abhangigkeit von der Temperatur | 200 mA bei ≤ 50 °C 150 mA bei ≤ 85 °C |
| Spannungsfall | 3,2 V |
| Kurzschlussfestigkeit | taktend |
| Betriebsspannungsbereich DC | 10 ... 30 V |
| Restwelligkeit | 10 % |
| Leerlaufstrom | ≤ 30 mA |
| Verpolungsschutz | fur alle elektrischen Anschlusse |
| Elektrischer Anschluss | 3-polig M8x1 Stecker |
| Baugroe | 15x20x30 mm |
| Befestigungsart | mit Durchgangsbohrung |
| Einbauart | bundig |
| Produktgewicht | 120 g |
| Werkstoff Gehause | Zink-Druckguss |
| Schaltzustandsanzeige | LED gelb |
| Schutzart | IP67 |
| LABS-Konformitat | VDMA24364-B2-L |