


Saugnapf VAS-30-1/8-SI

Teilenummer: 158974

FESTO

Dichtring ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Auslauftyp. Lieferbar bis 2012.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	3 mm
Sauger-Durchmesser	30 mm
Wirksamer Saugdurchmesser	25 mm
Konstruktiver Aufbau	Vakuumananschluss oben rund, Standard
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Umgebungstemperatur	-40 ... 200 °C
Abreißkraft bei 70 % Vakuum	34 N
Produktgewicht	7 g
Befestigungsgewinde	G1/8
Saugerbefestigung	G 1/8
Vakuumananschluss	G1/8
Shore-Härte	60 +/- 5
Werkstoffinformation Einschraubzapfen	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten
Werkstoffinformation Sauger	VMQ (Silikon)