



Stoßdämpfer YSR-32-60-C

Teilenummer: 160274

FESTO

selbsteinstellend.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	32
Hub	60 mm
Dämpfung	selbsteinstellend
Einbaulage	beliebig
Positionserkennung	ohne
Max. Aufprallgeschwindigkeit	3 m/s
Rückstellzeit kurz	0,5 s
Rückstellzeit lang	1 s
Funktionsweise	einfachwirkend drückend
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 80 °C
Dämpfungslänge	60 mm
Max. Anschlagkraft	6.000 N
Max. Energieaufnahme pro Hub	380 J
Max. Energieaufnahme pro Stunde	220.000 J
Max. Restenergie	2 J
Rückstellkraft	20 N
Produktgewicht	1.220 g
Befestigungsart	mit Kontermutter
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Stahl verzinkt
Werkstoff Kolbenstange	hochlegierter Stahl