

KVI-CP-1-GS-WD-5

Verbindungskabel

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Betriebsspannung AC	<= 60 V
Strombelastbarkeit	3 A
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-5 - 80 °C
Umgebungstemperatur	-20 - 70 °C
Produktgewicht	285 g
Elektrischer Anschluss	Stecker gerade / Dose gewinkelt
Kabelaufbau	5 x 0,24 mm ²
Kabeldurchmesser	5,2 mm
Kabellänge	5 m
Befestigungsart	mit Überwurfmutter
Werkstoff-Information Gehäuse	Messing vernickelt
Werkstoff-Information Kabelmantel	PUR
Werkstoff-Information Stecker	Bronze vergoldet