


Vakuumpfilter VAF-PK-6

Teilenummer: 160239

FESTO

Inline-Ausführung.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	4,6 mm
Einbaulage	beliebig
Filterfeinheit	50 µm
Betriebsdruck	-0,95 ... 0 bar
Hinweis zum Betriebsdruck	Anwendung nur in offenen Vakuumsystemen
Durchfluss bei Unterdruck = -0,075 MPa (-0,75 bar, -10,875 psi)	210 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-:]
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	0 ... 40 °C
Produktgewicht	10 g
Befestigungsart	Leitungseinbau
Pneumatischer Anschluss	PK-6 mit Überwurfmutter
Werkstoff Überwurfmutter	POM
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Filter	Gewebe PA
Werkstoff Gehäuse	PA
Abwurfimpulstauglichkeit	≤ 8 bar