

# Winkeldose MPPE-3-B

Teilenummer: 161839

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Anschlusshäufigkeit	500
Befestigungsart	mit Überwurfmutter
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	65 g
Elektrischer Anschluss	8-polig Dose gewinkelt lötbar
Betriebsspannungsbereich DC	60 V
Strombelastbarkeit	5 A
Kabelverschraubung	Pg9
Zulässiger Kabeldurchmesser	6 mm...8 mm
Anschlussquerschnitt	0.75 mm <sup>2</sup>
Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur	-30 °C...95 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Werkstoff Gehäuse	PA
Farbe Gehäuse	schwarz
Werkstoff Überwurfmutter	PA
Werkstoff Steckkontakte	Kupfer verzinkt