

KDI-SB60-3,0-M12**Programmierkabel**

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Betriebsspannung AC	<= 300 V
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-10 - 80 °C
Umgebungstemperatur	-30 - 80 °C
Produktgewicht	190 g
Elektrischer Anschluss	M12x1/SDL 5-polig / 8-polig Stecker gerade / Dosen gerade
Kabelaufbau	7 x 0,24 mm ²
Kabeldurchmesser	5,9 mm
Kabellänge	3 m
Befestigungsart	Clip mit Überwurfmutter
Werkstoff-Information Überwurfmutter	Messing vernickelt
Werkstoff-Information Gehäuse	PBT
Werkstoff-Information Kabelmantel	PUR
Werkstoff-Information Stecker	Kupfer-Legierung vergoldet